

Perfiles de montaje, CLPF

Descripción: Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del armario. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil I, puede usarse como el perfil CP20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en continuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo accesorios de fijación.

Para armario				
A/An	An/F	Carga máxima horizontal C	Carga máxima horizontal □	Ref.
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000



Perfiles verticales del sistema fijo, MSFP

Descripción: Perfiles verticales para construir sistemas fijos. Se pueden montar con o sin paneles laterales MSPS. Estos perfiles permiten montar interruptores MCCB en placas de montaje MSMPN o carriles DIN para MCB u otros componentes modulares con el accesorio MSADP fijo o MSMPA01 ajustable. El soporte de embarrado vertical MSFH de los compartimentos se monta directamente en el posterior del perfil.

Material: Acero galvanizado de 1,55 mm.

Suministro: 2 piezas con material de montaje.

Para armario	
A	Ref.
1800	MSFP1800
2000	MSFP2000
2200	MSFP2200

