

S2MFC48

Acoplamiento de soporte de tubo redondo mediano de 48 mm



Información adicional: Acoplamiento de soporte para fijar el tubo del pedestal con movimiento vertical al armario. El armario se puede girar un ángulo de 300 grados y bloquearlo en una posición fija. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del armario. El acoplamiento se fija al armario mediante un patrón de taladros de 48 x 48 mm. Se requiere un adaptador para conectar el acoplamiento a un armario HMI Hoffman estándar que utilice un patrón de taladros de 60 x 60 mm (es decir, necesario para la conexión con unidades HMI Concept, CC2000 y CC4000). Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.
S2MFC48