

Ø 52 x 283 x 155 mm

Basse pression


- Robinetterie de lavabo sans système d'évacuation en (acier au nickel-chrome EN 1.4305) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Modèle basse pression, compatible avec tous les accumulateurs sans pression. Pression de service 2–6 bar.
- Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Cartouche céramique haut de gamme avec limitation de température réglable (protection antibrûlure).
- Aérateur Neoperl® M21 x 1 mm.
- Hauteur : 283 mm
- Hauteur d'écoulement : 199 mm
- Saillie : 98 mm
- Longueur levier de commande : 40 mm
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Cote de montage : Ø 33 - 40 mm, épaisseur de panneau max. 40 mm
- Montage : avec contre-écrou.
- Article livré avec matériel de fixation et trois tuyaux de raccordement flexibles, recouverts d'acier inoxydable.
- Poids, emballage individuel inclus : 1,8 kg



## Proposition de texte pour les spécifications :

Robinetterie de lavabo, modèle basse pression, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4305) pour montage sous vasque. Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Cartouche céramique avec limitation de température réglable. Article livré avec matériel de fixation et trois tuyaux de raccordement flexibles, recouverts d'acier inoxydable.

Dimensions Ø 52 x 283 x 155 mm  
Hauteur d'écoulement 199 mm  
Saillie 98 mm  
Longueur levier de commande : 40 mm  
Réf. art. WA210



## Surfaces disponibles

## Réf.

mat rectifié (standard)

925 267

poli

932 267