


DÉCLENCHEUR DE CHASSE D'EAU ET D'APPEL BA020



108 x 68 x 71 mm

- Déclencheur de chasse d'eau et d'appel, radiocommandé, pour systèmes de 868,4 MHz, en ABS gris.
- Adresse personnalisée de 32 bits, mémorisable sur récepteur. Portée maximale de 10 m.
- Actionnement avec touches capacitives et validation acoustique par tonalité des touches.
- Fonctionne avec 2 piles LR-6 de 1,5 V.
Vie utile de 3 ans env. ou de 100 000 actionnements.
- Indice de protection IP 54
- Montage : avec deux brides plastiques pour poignée de support, de support rabattable ou de support mural installée sur site. Diamètre extérieur de poignée 33 mm max.
- Article livré avec matériel de fixation et piles.
- Poids, emballage individuel inclus : 0,2 kg



Proposition de texte pour les spécifications :

Déclencheur de chasse d'eau et d'appel radiocommandé pour systèmes de 868,4 MHz, à piles, à monter sur poignée de support, de support rabattable ou de support mur-sol, en ABS gris. Portée maximale de 10 m, bouton-poussoir capacitif avec validation acoustique par tonalité de touche, indice de protection IP 54. Article livré avec matériel de fixation et piles.

Dimensions : 108 x 68 x 71 mm

Réf. art. BA020

Accessoires en option	Réf.
Récepteur d'appels BA025	600 025

Surface disponible	Réf.
plastique gris	600 020

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR