


600-1100 mm

- Barre de douche avec support de pommeau de douche en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), robuste, réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié.
- Diamètre extérieur de tube de 32 mm pour prise en main ergonomique, écart par rapport au mur de 106 mm, rayons de courbure de 75 mm.
- Support de pommeau de douche, réglable en hauteur et orientable en continu.
- Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant.
- Pouvant supporter jusqu'à 125 kg.
- Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube.
- Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE.
- Montage : au moyen de six vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Tailles intermédiaires disponibles sur demande.



Proposition de texte pour les spécifications :

Barre de douche avec support de pommeau de douche en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), diamètre extérieur de tube de 32 mm, écart par rapport au mur de 106 mm, surface mate rectifiée. Support de pommeau de douche, réglable en hauteur et orientable en continu. Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant, pouvant supporter jusqu'à 125 kg. Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube. Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE. Article livré avec matériel de fixation.

Longueur mm

Réf. art. BF601

Accessoires	Réf.
Support à panier d'angle BA 260	600 260
Support à panier droit BA 270	600 270

Surface disponible	Longueur / Réf.			
	600 mm	800 mm	1000 mm	1100 mm
mat rectifié	601 600	601 800	601 001	601 100