

TRINGLE DE RIDEAU DE DOUCHE À ANGLE DROIT BF680



900 x 900-1500 x 1500 mm

- Barre de douche à angle droit en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), robuste, réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Avec suspension au plafond (indiquer la hauteur lors de la commande), réglable en hauteur ± 50 mm.
- Diamètre extérieur de tube 32 mm, rayons de courbure 75 mm.
- Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant.
- Pouvant supporter jusqu'à 20 kg.
- Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube.
- Certifié CE selon 93/42 CEE.
- Montage : avec neuf vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Tailles intermédiaires disponibles sur demande.




Proposition de texte pour les spécifications :

Tringle de rideau de douche à angle droit en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), diamètre extérieur de tube de 32 mm, surface mate rectifiée. Suspension au plafond réglable en hauteur ± 50 mm. Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant, pouvant supporter jusqu'à 20 kg. Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube. Certifié CE selon 93/42 CEE. Article livré avec matériel de fixation.

Longueur x mm

Hauteur de suspension au plafond mm

Réf. art. BF680



Accessoires en option	Réf.
Anneaux pour rideau de douche (UC = 10 unités) BA 044	600 044

Surfaces disponibles	Longueur / Réf.					
	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	1500 x 1500 mm	1000 x 1200 mm	1000 x 1500 mm
mat rectifié	680 100	680 200	680 300	680 400	680 500	680 600

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR