


VODÍCÍ POUZDRA ECO-LINE, BRONZOVÁ S GRAFITOVÝMI KROUŽKY, ISO 9448-2



2051.72.



Materiál:

Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu

Provedení:

Vodící plocha s grafitovými kroužky.
Upínací průměr jemně broušený.

Lepení:

Polohové přesnosti pouzdra se dosáhne lícovaným otvorem posuvného uložení H5. Vhodné lepidlo (obj. č. 281.648) slouží výhradně k zajištění polohy.

Přednosti lícovaného lepení:

- vysoká přesnost a stabilita
- bezproblémová vyměnitelnost

Vodící pouzdro není vhodné k nalisování, došlo by k deformaci geometrie.

Upozornění:

- ☞ Popis kluzného vedení na začátku kapitoly D.
- ☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.
- ☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

2051.72. Vodící pouzdra ECO-LINE, Bronzová s grafitovými kroužky, ISO 9448-2

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	28	32	40	48	58	70	85	105
r	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
l_1								
23	●	●	●					
30	●	●	●	●	●			
37	●	●	●	●	●	●		
47	●	●	●	●	●	●		
60		●	●	●	●	●	●	
77			●	●	●	●	●	●
95				●	●	●	●	●
120						●	●	●
135								●

Příklad objednávky:

Vodící pouzdra ECO-LINE, Bronzová s grafitovými kroužky,
ISO 9448-2

= 2051.72.

Průměr vedení d_1

32 mm = 032.

Délka l_1

30 mm = 030

Objednací číslo

= 2051.72. 032. 030