


CASQUILLO DE GUÍA ECO-LINE, BRONCE CON AROS DE LUBRIFICANTE SÓLIDO, ISO 9448-2



Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

Ejecución:

Superficies de deslizamiento con aros de lubricante sólido.
Superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Fijar por pegamento:

El orificio de tolerancia H5 proporciona la precisión de posicionado del casquillo. La única misión del pegamento (Código 281.648) es la sujeción.

Ventajas del sistema de pegar:

- alta precisión y estabilidad
- intercambiabilidad sin problemas

Aconsejamos no hacer entrar el casquillo a presión, para no ocasionar una deformación inadmisible en la geometría del casquillo.

Nota:

- ☞ Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
- ☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
- ☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

2051.72. Casquillo de guía ECO-LINE, Bronce con aros de lubricante sólido, ISO 9448-2

	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_1	28	32	40	48	58	70	85	105
d_3	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
r								
l_1								
23	●	●	●					
30	●	●	●	●	●			
37	●	●	●	●	●	●		
47	●	●	●	●	●	●		
60		●	●	●	●	●	●	
77			●	●	●	●	●	●
95				●	●	●	●	●
120						●	●	●
135								●

Ejemplo de código:

Casquillo de guía ECO-LINE, Bronce con aros de lubricante sólido, ISO 9448-2

Diámetro de guía d_1 32 mm = 032.
Longitud l_1 30 mm = 030
Código = 2051.72. 032. 030