


KOSZYK WAŁECZKOWY Z POMOCNICZYM ELEMENTEM MONTAŻOWYM, MOSIĄDZ



2061.84.



Opis:

Koszyki wałeczkowe profilowane stykają się liniowo z tuleją prowadzącą i słupem prowadzącym. Zapewnia to wielokrotnie wyższą obciążalność poszczególnych wałeczków w porównaniu z kulkami o identycznej wielkości znamionowej. Doszczelnienie łożyskowania wałeczkowego wykonywane jest w firmie FIBRO podobnie jak w przypadku koszyków kulkowych. Wałeczki profilowane są ułożone spiralnie w kierunku osiowym. Tym samym każdy z wałeczków profilowanych posiada własną bieżnię.

Material:

Koszyk kulkowy: Mosiądz

Wałeczki: Stal hartowana, 100 Cr6, DIN 5402

Uwaga:

Koszyk w tej wersji można osadzić we właściwym położeniu bez niczyjej pomocy. W obszarze uchwytu koszyk jest wyposażony we wkładany pierścień hamujący. Zalety widoczne są przede wszystkim w przypadku korpusów tłoczni z wieloma prowadzonymi.

☞ Proporcje naprężeń wstępnych – zob. opis prowadzeń wałeczkowych na początku rozdziału D.

Z koszykami wałeczkowymi współpracują wyłącznie słup prowadzący, kolor czerwony = .30 i tuleja prowadząca, kolor złoty = .10.

2061.84. Koszyk wałeczkowy z pomocniczym elementem montażowym, Mosiądz

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	63
k	3	3	4	4	4	4
l_1	Łączna liczba wałeczków					
45	32	40	48			
55	40	50	60	70		
65	48	60	72	84	108	
75	56	70	84	98	126	154
85	64	80	96	112	144	176
95	72	90	108	126	162	198
105	80	100	120	140	180	220
115		110	132	154	198	242
125		120	144	168	216	264
135			156	182	234	286
145			168	196	252	308
155			180	210	270	330
165			192	224	288	352
175				238	306	374
185				252	324	396
205				280	360	440

Przykład zamówienia:

Koszyk wałeczkowy z pomocniczym elementem montażowym, Mosiądz	=	2061.84.
Srednica tulei d_1	38 mm =	038.
Długość l_1	115 mm =	115
Numer katalogowy	=	2061.84. 038. 115