



BRIDA DE SUJECIÓN CON TORNILLO
BRIDA DE SUJECIÓN CON TORNILLO, GM-NORM
BRIDA DE SUJECIÓN CON TORNILLO, NAAMS



2072.46







Brida de sujeción

- incl. tornillo
- Acero fresado
- Altura de sujeción de 6 - 6,3 mm
- Tornillo M10



2072.46.30.12

2072.46.30.16




Brida de sujeción

- según GM, incl. tornillo
- 2072.46.30.12
- Acero fresado
- Altura de sujeción de 6 mm
- Tornillo M8
- 2072.46.30.16
- Acero fresado
- Altura de sujeción 6 mm
- Tornillo M10



2072.47



Brida de sujeción

- según NAAMS, incl. tornillo
- Pieza doblada de acero
- Estampado
- Altura de sujeción de 6 - 6,3 mm
- Tornillo M6