


BRIDA DE SUJECIÓN CON TORNILLO



207.45




Brida de sujeción


- incl. tornillo
- Pieza doblada de acero
- Estampado
- Altura de sujeción de 6 - 6,3 mm
- Tornillo M6



2072.45.10



2072.45.16




Brida de sujeción


- incl. tornillo
- 2072.45.10
- Acero fresado
- Altura de sujeción de 6 - 6,3 mm
- Tornillo M6
- 2072.45.16
- Acero fresado
- Altura de sujeción 10 mm
- Tornillo M10



2072.45.55.12



2072.45.55.14



Brida de sujeción

- sin tornillo
- 2072.45.55.12
- Chapa de acero
- Altura de sujeción 6 - 6,3 mm
- Tornillo M6
- 2072.45.55.14
- Chapa de acero
- Altura de sujeción 10 mm
- Tornillo M10