




ŞAPKALI BİLYALI BURÇ İÇİN BİLYALI KAFESLER, ISO 9448-7

2081.44.



Montaj Örneği



Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC


Yürütme:


İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.


Not:


3 adet kelp ile sabitlenir, $\phi d_1 = 38$ çapından itibaren 4 destek ile bağlanır, bunlar ürüne dahildir. (207.45 - tutucu parça ve DIN 6912 ye uygun kafa çapı 13 olan vida dahildir)

 Bilyalı burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

*  Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

 Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

 Kılavuz bilya kapasitesi hesaplamaları D bölümünün sonunda yer alır.

 Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

2081.44. Şapkalı Bilyalı Burç için Bilyalı Kafesler, ISO 9448-7

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_2	25 26	30 31	38 40	46 48	56 58	68 71	92
d_3	32	40	48	58	70	85	105
d_4	32	40	48	58	70	85	105
d_5	40	48	56	66	80	95	118
d_6	52	60	67	77	91	106	129
d_7	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141,7
d_8	39	46	53	63	77	92	115
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5	54,5
a_1	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,5
l_1	59	79	93	108	127	150	150
l_2	23	23	30	37	47	60	60
l_3	36	56	63	71	80	90	90
l^*	71	95	120	120	140	160	160

* l = Nominal sipariş uzunluğu Bilyalı Kafesler - tercih edilen uzunluğu

Siparis Kodu (örnek):

Şapkalı Bilyalı Burç için Bilyalı Kafesler, ISO 9448-7 = 2081.44.

Kılavuz çapı d_1 38 mm = 038.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 2081.44. 038. 10