



BAGUE DE GUIDAGE ÉPAULÉE, REVÊTUE BRONZE, SELON ISO 9448-6



Exemple de montage

2081.84.



Matière :

1.0503

ø d₃ et d₈ trempé par induction 500+100 HV 10

Exécution :

Surfaces de glissement en bronze.


Diamètre du perçage de positionnement finement rectifié.

Remarque :

La fixation est réalisée à l'aide de 3 brides. A partir de ø d₁ = 38 le nombre de brides est de 4 qui sont incluses dans la livraison (Ref. commande : 207.45 – Bride de fixation avec vis DIN 6912, ø de la tête 13).

Lubrification au moyen du graisseur de trémie avec filetage DIN 3405-A M8x1.

- ☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.
- ☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.
- ☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.



2081.84. Bague de guidage épaulée, revêtue bronze, selon ISO 9448-6

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
Tolérances	+0.003/+0.012	+0.003/+0.012	+0.004/+0.015	+0.004/+0.015	+0.004/+0.015	+0.005/+0.018	+0.005/+0.018
d ₃	32	40	48	58	70	85	105
d ₄	32	40	48	58	70	85	105
d ₅	40	48	56	66	80	95	118
d ₆	52	60	67	77	91	106	129
d ₇	65,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141
d ₈	39	46	53	63	77	92	115
a	20,9	22,7	24,4	35,3	40,2	45,5	54,5
a ₁	30,3	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,5
l ₁	43	59	75	82	97	116	120
l ₂	23	23	30	37	47	60	60
l ₃	20	36	45	45	50	56	60

Exemple de commande :

Bague de guidage épaulée, revêtue bronze, selon ISO 9448-6 = 2081.84.

Diamètre de guidage d₁ 38 mm = 038

N° de commande = 2081.84. 038