




# BUSSOLA DI GUIDA CON COLLARE ECO-LINE, PLACATA IN BRONZO, ISO 9448-6

2081.95.

Esempio di montaggio



### Materiale:

Acciaio,  $d_3$  temprato ad induzione

### Esecuzione:

La superficie di guida interna è costituita da un placcata in bronzo.  
La superficie cilindrica esterna è rettificata di precisione.

### Nota:

- Il fissaggio è eseguito con 3 staffe di serraggio comprese nella fornitura, a partire dal  $\varnothing d_1 = 38$  mm nr. 4 pezzi (N. d'ordine: 207.45 – Staffe di serraggio con vite a testa cilindrica DIN 6912,  $\varnothing$  della testa 13).
- Lubrificazione mediante nipplo a imbuto con filettatura DIN 3405-A M8x1.
- ☞ Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.
- ☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.
- ☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

## 2081.95. Bussola di guida con collare ECO-LINE, placcata in bronzo, ISO 9448-6

$d_1$	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$d_3$	32	40	48	58	70	85	105
$d_4$	32	40	48	58	70	85	105
$d_5$	40	48	56	66	80	95	118
$d_6$	52	60	67	77	91	106	129
$d_7$	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5	54,4
$a_1$	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,4
$l_1$	35	35	42	52	65	80	80
$l_2$	23	23	30	37	47	60	60
$l_3$	12	12	12	15	18	20	20

### Esempio di ordinazione:

Bussola di guida con collare ECO-LINE,  
placcata in bronzo, ISO 9448-6 = 2081.95.  
Diametro guida  $d_1$  38 mm = 038  
N. d'ordine = 2081.95. 038