


# BAGUE DE GUIDAGE A COLLERETTE, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE

## 2087.70. Bague de guidage a collerette, Bronze avec lubrifiant solide

| $d_1$       | 9 10 | 14 15 | 18 20 | 22 24 | 30 32 | 40 42 |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $d_2$       | 14   | 20    | 26    | 30    | 42    | 54    |
| $d_3$       | 16   | 25    | 31    | 35    | 47    | 60    |
| $l_3$       | 3    | 6     | 6     | 6     | 6     | 10    |
| $l_4$       | 1,5  | 2     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| $l_5$       | 3    | 6     | 8     | 8     | 8     | 12    |
| $r$         | 0,5  | 1     | 2     | 3     | 3     | 3     |
| $l_1 / l_2$ |      |       |       |       |       |       |
| 15 12       | ●    |       |       |       |       |       |
| 20 17       | ●    |       |       |       |       |       |
| 23 17       |      | ●     |       |       |       |       |
| 25 17       |      |       | ●     | ●     |       |       |
| 25 22       | ●    |       |       |       |       |       |
| 28 22       |      | ●     |       |       |       |       |
| 30 22       |      |       | ●     | ●     |       |       |
| 30 27       | ●    |       |       |       |       |       |
| 33 27       |      | ●     |       |       |       |       |
| 35 27       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 39 36       | ●    |       |       |       |       |       |
| 42 36       |      | ●     |       |       |       |       |
| 44 36       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 49 46       | ●    |       |       |       |       |       |
| 52 46       |      | ●     |       |       |       |       |
| 54 46       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 58 46       |      |       |       |       |       | ●     |
| 59 56       | ●    |       |       |       |       |       |
| 62 56       |      | ●     |       |       |       |       |
| 64 56       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 68 56       |      |       |       |       |       | ●     |
| 69 66       | ●    |       |       |       |       |       |
| 72 66       |      | ●     |       |       |       |       |
| 74 66       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 78 66       |      |       |       |       |       | ●     |
| 82 76       |      | ●     |       |       |       |       |
| 84 76       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 88 76       |      |       |       |       |       | ●     |
| 92 86       |      | ●     |       |       |       |       |
| 94 86       |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 98 86       |      |       |       |       |       | ●     |
| 104 96      |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 108 96      |      |       |       |       |       | ●     |
| 124 116     |      |       | ●     | ●     | ●     |       |
| 128 116     |      |       |       |       |       | ●     |
| 144 136     |      |       |       | ●     | ●     |       |
| 148 136     |      |       |       |       |       | ●     |
| 164 156     |      |       |       | ●     |       |       |
| 168 156     |      |       |       |       |       | ●     |
| 208 196     |      |       |       |       |       | ●     |



### 2087.70.



### Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

### Remarque :

☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

### Attention :

Les bagues ne sont prévues que pour une utilisation axiale!

### Exemple de commande :

|  |                    |
|--|--------------------|
| Bague de guidage a collerette, Bronze avec lubrifiant solide | =2087.70.          |
| Diamètre de guidage $d_1$                                    | 22 mm = 022.       |
| Longueur avec collerette $l_2$                               | 17 mm = 017        |
| N° de commande   | =2087.70. 022. 017 |