


调节螺栓 六角螺母 DIN 6330 B

2140.02.




2140.02. 调节螺栓

订购编号	M	d_2	d_3	k	l
2140.02.10	10	16	30	8	39
2140.02.12	12	20	36	10	48
2140.02.16	16	25	42	13	55
2140.02.20	20	25	50	16	69
2140.02.24	24	34	60	20	87

材料:
调质处理, 强度等级 8.8

2140.32.



2140.32. 六角螺母 DIN 6330 B

订购编号	M	e	m	s
2140.32.08	M8	15	12	13
2140.32.10	M10	18.4	15	16
2140.32.12	M12	20.7	18	18
2140.32.14	M14	24.2	21	21
2140.32.16	M16	27.7	24	24
2140.32.18	M18	31.2	27	27
2140.32.20	M20	34.6	30	30
2140.32.22	M22	39.2	33	34
2140.32.24	M24	41.5	36	36
2140.32.30	M30	53.1	45	46

材料:
调质处理, 强度等级 10.9
说明:
使用符合 DIN 6340 标准的垫圈。