


# STAVĚCÍ ŠROUB ŠESTIHRANNÁ MATICE DIN 6330 B

2140.02.




## 2140.02. Stavěcí šroub

Objednáací číslo	M	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	k	l
2140.02.10	10	16	30	8	39
2140.02.12	12	20	36	10	48
2140.02.16	16	25	42	13	55
2140.02.20	20	25	50	16	69
2140.02.24	24	34	60	20	87

### Materiál:

zušlechtěný, pevnostní třída 8.8

2140.32.



## 2140.32. Šestihranná matice DIN 6330 B

Objednáací číslo	M	e	m	s
2140.32.08	M8	15	12	13
2140.32.10	M10	18,4	15	16
2140.32.12	M12	20,7	18	18
2140.32.14	M14	24,2	21	21
2140.32.16	M16	27,7	24	24
2140.32.18	M18	31,2	27	27
2140.32.20	M20	34,6	30	30
2140.32.22	M22	39,2	33	34
2140.32.24	M24	41,5	36	36
2140.32.30	M30	53,1	45	46

### Materiál:

zušlechtěný, pevnostní třída 10.9

### Upozornění:

Používat podložky dle DIN 6340