

输送带架子

可调节倾斜度的传送带底座

2195.120./2195.121.

描述:


带调整底脚的可折叠底架 .120.
带调整轮的可折叠底架 .121.

h = 客户要求的高度, 最低 450 mm
± 20% h = 可调节高度

a_{max.} = 350 mm
b_{max.} = 2000 mm

订购示例:

输送带, 电动	=	2195.
带调整底脚的底架	=	120.
高度 h = 450 mm	=	0450.
带宽 a = 350 mm	=	350
订购号	=	2195.120.0450.350



有支撑架的传送带底座

2195.130./2195.131.

描述:

桌台形, 带调整底脚 .130.
桌台形, 带调整轮 .131.


h = 高度根据客户说明, min. 450 mm

用于每个带宽 a

用于每个支架长度 b

订购示例:

输送带, 电动	=	2195.
带调整轮的底架	=	131.
高度 h = 600 mm	=	0600.
带宽 a = 350 mm	=	350.
额定带长 b = 1000 mm	=	1000
订购号	=	2195.131.0600.350.1000



单支撑的传送带底座

2195.140./2195.141.

描述:


带调整轮的底架 .140.
带调整轮的底架 .141.

h = 客户要求的高度, 最低 450 mm
± 20% h = 可调节高度

a_{max.} = 350 mm

订购示例:

输送带, 电动	=	2195.
带调整轮的底架	=	141.
高度 h = 450 mm	=	0450.
带宽 a = 350 mm	=	350
订购号	=	2195.141.0450.350



双支撑的传送带底座

2195.150./2195.151.

描述:

可双重调节, 带调整底脚 .150.
可双重调节, 带调整轮 .151.

h = 客户要求的高度, 最低 450 mm
± 20% h = 可调节高度

a_{max.} = 400 mm
b_{max.} = 3000 mm

订购示例:

输送带, 电动	=	2195.
带调整轮的底架	=	151.
高度 h = 450 mm	=	0450.
带宽 a = 400 mm	=	400.
额定带长 b = 3000 mm	=	3000
订购号	=	2195.151.0450.400.3000

