


MASURALI KALIP TAŞIYICILARI MASURALI KALIP TAŞIYICILARI ŞAPKALI



2198.34.



Not:

Masuralı taşıyıcılar bilyalılarına göre iki kat daha fazla taşıma kapasitesine sahiptirler.


Burulma koruması müşteri tarafından sağlanır!

2198.34. Masuralı kalıp taşıyıcıları

Sipariş No.	d	Yükleme kapasitesi m [daN]	Silindir çapı	e	t
2198.34.020	20	50	10	10	30
2198.34.024	24	80	13	14	38
2198.34.030	30	125	16	20	44
2198.34.040	40	200	19	30	53



2198.35.



Not:

Masuralı taşıyıcılar bilyalılarına göre iki kat daha fazla taşıma kapasitesine sahiptirler.

Burulma koruması müşteri tarafından sağlanır!

2198.35. Masuralı kalıp taşıyıcıları Şapkali

Sipariş No.	d	Yükleme kapasitesi m [daN]	Silindir çapı	e	t	l
2198.35.020	20	50	10	25	3,5	31
2198.35.024	24	80	13	30	4	39
2198.35.030	30	125	16	35	5	45
2198.35.040	40	200	19	50	6	54