


## GALET À RESSORT SELON NORME VW



2198.50.55.01/.10/.20



### Matière :

Corps de base : Acier

Galet de roulement, variante 01 : Acier

Galet de roulement, variante 10 : Acier/roulement rainuré à billes radial

Galet de roulement, variante 20 : Acier/revêtu de caoutchouc de polyuréthane

### Exécution :

Galet de roulement, variante 01 : Standard

Galet de roulement, variante 10 : Standard, à charge importante du galet de roulement

Galet de roulement, variante 20 : Standard, pour les platines en aluminium pour les éléments de l'enveloppe externe

### Remarque :


Livraison avec des vis cylindriques DIN EN ISO 4762 M8x60 (2x). Référence pour les pièces de rechange galet de roulement et ressort hélicoïdal, voir tableau.

### 2198.50.55.01/.10/.20 Galet à ressort selon norme VW

N° de commande	Exécution	Galet de roulement	Ressort hélicoïdal	Densité de charge [N/mm]
2198.50.55.01	01	2198.50.55.01.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.10	10	2198.50.55.10.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.20	20	2198.50.55.20.07	2198.50.55.01.06	19.1

## GALET À RESSORT SELON NORME VW

2198.50.55.02/.11/.21



### Matière :

Corps de base : Acier

Galet de roulement, variante 02 : Acier

Galet de roulement, variante 11 : Acier/roulement rainuré à billes radial

Galet de roulement, variante 21 : Acier/revêtu de caoutchouc de polyuréthane

### Exécution :

Galet de roulement, variante 02 : Devant et à côté des découpes

Galet de roulement, variante 11 : Devant et à côté des découpes, à charge importante du galet de roulement

Galet de roulement, variante 21 : Devant et à côté des découpes, pour les platines en aluminium pour les éléments de l'enveloppe externe

### Remarque :

Livraison avec des vis cylindriques DIN EN ISO 4762 M8x60 (2x).

Référence pour les pièces de rechange galet de roulement et ressort hélicoïdal, voir tableau.


### 2198.50.55.02/.11/.21 Galet à ressort selon norme VW

N° de commande	Exécution	Galet de roulement	Ressort hélicoïdal	Densité de charge [N/mm]
2198.50.55.02	02	2198.50.55.01.07	2198.50.55.01.06	19,1
2198.50.55.11	11	2198.50.55.10.07	2198.50.55.01.06	19,1
2198.50.55.21	21	2198.50.55.20.07	2198.50.55.01.06	19,1

## GALET À RESSORT SELON NORME VW



2198.50.55.03/.12/.14/.22



### Matière :

Corps de base : Acier

Galet de roulement, variante 03 : Acier

Galet de roulement, variante 12/14 : Acier/roulement rainuré à billes radial

Galet de roulement, variante 22 : Acier/revêtu de caoutchouc de polyuréthane

### Exécution :

Galet de roulement, variante 03 : Devant et à côté des découpes

Galet de roulement, variante 12/14 : Devant et à côté des découpes, à charge importante du galet de roulement

Galet de roulement, variante 22 : Devant et à côté des découpes, pour les platines en aluminium pour les éléments de l'enveloppe externe

### Remarque :


Livraison avec des vis cylindriques DIN EN ISO 4762 M8x60 (2x). Référence pour les pièces de rechange galet de roulement et ressort hélicoïdal, voir tableau.

### 2198.50.55.03/.12/.14/.22 Galet à ressort selon norme VW

N° de commande	Exécution	Galet de roulement	Ressort hélicoïdal	Densité de charge [N/mm]
2198.50.55.03	03	2198.50.55.01.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.12	12	2198.50.55.10.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.14	14	2198.50.55.10.07	2198.50.55.14.06	7.1
2198.50.55.22	22	2198.50.55.20.07	2198.50.55.01.06	19.1

## GALET À RESSORT SELON NORME VW

2198.50.55.04/.13/.23



### Matière :

Corps de base : Acier

Galet de roulement, variante 04 : Acier

Galet de roulement, variante 13 : Acier/roulement rainuré à billes radial

Galet de roulement, variante 23 : Acier/revêtu de caoutchouc de polyuréthane

### Exécution :

Galet de roulement, variante 04 : Devant et à côté des découpes

Galet de roulement, variante 13 : Devant et à côté des découpes, à charge importante du galet de roulement

Galet de roulement, variante 23 : Devant et à côté des découpes, pour les platines en aluminium pour les éléments de l'enveloppe externe

### Remarque :

Livraison avec des vis cylindriques DIN EN ISO 4762 M8x60 (2x). Référence pour les pièces de rechange galet de roulement et ressort hélicoïdal, voir tableau.

### 2198.50.55.04/.13/.23 Galet à ressort selon norme VW

N° de commande	Exécution	Galet de roulement	Ressort hélicoïdal	Densité de charge [N/mm]
2198.50.55.04	04	2198.50.55.01.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.13	13	2198.50.55.10.07	2198.50.55.01.06	19.1
2198.50.55.23	23	2198.50.55.20.07	2198.50.55.01.06	19.1