


STŘIŽNÍK S 30° HLAVOU, TVAR D



2281.



2281. Střížník s 30° hlavou, tvar D

d ₁	d ₂	d ₄	h	k	α ± 1°	l ₁	100	120
5,5	8,98	5,5	7,5	1	30		●	●
6	9,75	6	8	1	28		●	●
8	12,8	8	10	1	22,5		●	●
9	14,4	9	11	1	20		●	●
10	15,9	10	12	1	19		●	●
12	18,7	12	14	1,5	24			●
14	21,8	14	16	1,5	21			●
16	24,6	16	18	2	25			●

Materiál:

HSS

Objednací číslo 2281.3.

Tvrdost:

dřík 58 + 2 HRC

hlava ≤ 50 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:

Dřík střížníku je po pēchování zatepla a popuštění hlavy střížníku jemně broušený. Tímto je dosažena sousost hlavy a dříku, a zaručena bezproblémová možnost výměny střížníků.

Příklad objednávky:

Střížník s 30° hlavou, tvar D	=	2281.
Materiál MAT	HSS	= 3.
Průměr dříku d ₁	10 mm	= 1000.
Délka l ₁	100 mm	= 100
Objednací číslo	=	2281.3.1000. 100