


电感式接近开关



2443.14.00.60.18.044



技术数据:

额定工作电压 U_e : 24 V DC

工作电压 U_s : 10 - 30 V DC

空载电流 I_0 有阻尼/无阻尼: max. 10 mA / 3 mA

重复精度 R: max. (% v. Sr) 5%

环境温度 T_a : -25 至 +70 °C

开关频率 f: max. 1000 Hz

防护等级根据 IEC 60529: IP 67

壳体材料: CuZn

连接方式: 插塞式连接器

许可: UL

2443.14.00.60.18.044

电感式接近开关