

YAY ÜNİTESİ İÇİN ÇELİK YAY

244.15.0. Yay ünitesi için Çelik Yay

Yürütme:

Yay ünitesi oluşmaktadır:

İmbus civata DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Yay destek rondelası 244.7.

Aralık tüpü 244.9.

Disk 244.10.

Sarmal baskı yayı ayrı olarak sipariş edilir: 241.14., 241.15., 241.16., 241.17.


Yay ϕ	$d_1 \times s$	h^*	d_2	d_3	d_4	s_1	s_2
20	10 x 1,8		M6	18	25	3	4
25	12 x 1,8		M8	18	25	3	4
32	16 x 2,5		M10	30	38	4	5
40	20 x 3,5		M12	30	38	4	5
50	25 x 4,0		M16	39	50	6	6
63	35 x 6,0		M20	52	65	6	8

* h = aralık tüpü uzunluğu 244.9.

Siparis Kodu (örnek):

Yay ünitesi için Çelik Yay	=	244.15.
yüksüz	=	0.
yay ϕ için = 40 mm	=	040.
Aralık tüpü uzunluğu h = 48 mm	=	048
Siparis No	=	244.15. 0. 040. 048

244.15.0.



2441.15.1. Yay ünitesi için Çelik Yay

Yürütme:

Yay ünitesi oluşmaktadır:

İmbus civata DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Yay destek rondelası 244.7.

Aralık tüpü 244.9.

Disk 244.10.

Diş açılmış disk 2441.15.

Sarmal baskı yayı ayrı olarak sipariş edilir: 241.14., 241.15., 241.16., 241.17.

Yay ϕ	$d_1 \times s$	h^*	d_2	d_3	d_4	s_1	s_2
20	10 x 1,8		M6	11	25	3	4
25	12 x 1,8		M8	14	25	3	4
32	16 x 2,5		M10	18	38	4	5
40	20 x 3,5		M12	22	38	4	5
50	25 x 4,0		M16	27	50	6	6

* h = aralık tüpü uzunluğu 244.9.

Siparis Kodu (örnek):

Yay ünitesi için Çelik Yay	=	2441.15.
önyüklemeli	=	1.
yay ϕ için = 40 mm	=	040.
Aralık tüpü uzunluğu h = 48 mm	=	048
Siparis No	=	2441.15. 1. 040. 048

2441.15.1.

Montaj Örnekleri

