


YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ PİM, DÜZ VERSİYON, ŞAPKALI YAYLI ÇIKARICI, YAYLA GERİLMİŞ BİLYALI, DÜZ VERSİYON

2473.01.



2473.01. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, düz versiyon, şapkali

Sipariş No.	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	s	Yay kuvveti [N]	
								başlangıç	final
2473.01.006	6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22
2473.01.008	8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88
2473.01.010	10	5,9	13	30	4	10	5,5	42	110
2473.01.012	12	7,9	16	36	5	12	6,5	50	130

Malzeme:

Manşon: İşlenebilir Çelik, açkılı
Pim: Çelik, yüzeysel sertleştirilmiş, açkılı
Yay: Nirosta

Not:


Kalıp üretiminde zorlama pimleri ya da yüklenmiş yaylı stoperler olarak kullanılır. Ne dişli kartuş ne de bileşenlerinin herhangi biri montajdan kurtulamaz.

Çalışma ısısı: azami 250 °C

Takma:

Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş pim, düz versiyon, şapkali, bilezikli preslenmiştir.

2473.02.



2473.02. Yaylı çıkarıcı, yayla gerilmiş bilyalı, düz versiyon

Sipariş No.	d ₁	d ₂	l	s	Yay kuvveti [N]	
					başlangıç	final
2473.02.030	3	2	7	0,65	4,5	7,5
2473.02.035	3,5	2,5	9	0,8	6	14,5
2473.02.040	4	3	11	0,9	8	14
2473.02.045	4,5	3,2	12	0,95	9,5	16,5
2473.02.050	5	3,5	13	1	11	18
2473.02.055	5,5	4	14	1,2	15,5	25
2473.02.060	6	4,5	15	1,5	18	31

Malzeme:

Manşon: Nirosta 1.4305
Bilya: Nirosta sertleştirilmiş
Yay: Nirosta

Not:

Kilitlemek ve yukarı ve aşağı bastırmak için.

Çalışma ısısı: azami 250 °C

Takma:

Montaj deliği ilgili uygulama ile eşleştirilmelidir. Mafsallı bağlantılar için F8 ve pres bağlantıları için H9 fitting boyutunu öneriyoruz.