


ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS RACORES COMBINADOS CON CASQUILLO CORTANTE

2480.00.10.20.12.01

Abrazadera
para manguera de medición DN4



Material:

Poliamida


Nota:

Se entrega sin tornillos



2192.50.04.012

Tornillo autorroscante DIN 7516
M4x12



Nota:

Autorroscante,

Ø del taladro para rosca =
3,6 mm



2480.00.23.13.

Espiral de protección contra rozaduras
para montaje posterior en la manguera



Código l [m]

2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

ø interior 7 mm
para ø exteriores de
manguera máx. 5-11 mm
Rango de temperatura -30°C hasta
+100°C

Descripción:

La espiral contra rozaduras sirve de protección contra el desgaste de la manguera, es resistente al aire, agua, aceite, líquidos hidráulicos, bencina y otros materiales.


Material:

Poliamida




2480.00.54.01

Perno para el ensanchamiento de mangueras



2480.00.10.20.

Manguera para altas presiones




Ejemplo de código:

Manguera para altas presiones	=	2480.00.10.20.
Longitud 10 m	=	0010
Código	=	2480.00.10.20.0010


2480.00.54.02

Mordazas
para la sujeción de manguera




2480.00.10.21

Manguito exterior roscado para manguera



2480.00.54.03

Tijeras para cortar manguera



2480.00.10.22

Espita con rosca

