


GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI KESME HALKASI BIRLEŞİK DIŞLI BAĞLANTILARI

2480.00.10.20.12.01

Hortum kelepçesi
ayar hortumu için DN4 (Ø 9 mm)



Malzeme:

Poliamid


Not:

Cıvatalar olmadan temin edilir



2192.50.04.012

Kendinden kılavuzlu vida DIN
7516
M4x12



Not:

kendinden kılavuzlu,
vida dişi dibi deliği Ø = 3,6 mm



2480.00.23.13.

Sürtünmesiz spiral
sonradan hortuma takmak için



Sipariş No	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

İç ø 7 mm
hortum dış ø için maks. 5-11 mm
Sıcaklık aralığı -30°C en fazla +100°C

Tanım:

Sürtünmesiz spiral, sürtünmeye karşı korur, hava, su, yağ, hidrolik sıvıları, benzin ve diğer maddelere dirençlidir.


Malzeme:

Poliamid




2480.00.54.01

hortum bağlantısı için uzatma zımbası



2480.00.10.20.

Yüksek-basınç hortum




Siparis Kodu (örnek):

Yüksek-basınç hortum = 2480.00.10.20.
Uzunluk 10 m = 0010
Sipariş No = 2480.00.10.20.0010


2480.00.54.02

Yardımcı ağızlar
yüksek basınçlı hortumu tutmak için




2480.00.10.21

Hortum vida ünitesi (dişi)



2480.00.54.03

Hortum makası



2480.00.10.22

Hortum vida ünitesi (erkek)

