


OSPRZĘT DO SPRĘŻYN GAZOWYCH PRZEWÓD RUROWY -MIKRO ZE STOŻKIEM 24°

2480.00.27.11


Przewód rurowy -mikro ze stożkiem 24°
Standardowa długość: 1 m

Minimalny promień gięcia R12 mm (3x średnica zewnętrzna)




2480.00.27.11.01

Połączenie śrubowe pierścienia zacinającego -
rura mikro ze stożkiem 24°




2480.00.27.00.01

Gratownik do rur ze stożkiem 24°



2480.00.27.00.02

Obcinak do przewodów rurowych mikro ze stożkiem 24°



2480.00.27.00.02.1

Tnące koło zapasowe do obcinaków do rur