



RESSORTS À GAZ TEMPORISÉS SYSTÈME DE COMMANDE

2489.00.41.33

Vanne 3/2 voies, électro-pneumatique




DONNÉES TECHNIQUES:

Fluide: Air ou gaz neutre, filtré, huilé ou sec

Tension: 24V DC — (2,6 W)


- La vanne peut piloter jusqu'à 6 ressorts à gaz ou un bloc-vanne (système KF + KP).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



SYMBOLE DE RACCORDEMENT DE LA VANNE

Position de base fermée



CABLE DE RACCORDEMENT DROIT

commander séparément

N° de commande | l [m]
2489.00.41.00.01 | M12x1, Extrémité 3 pôles ouverte | 2,50

CABLE DE RACCORDEMENT 90°

commander séparément

N° de commande | l [m]
2489.00.41.00.02 | M12x1, Extrémité 3 pôles ouverte | 2,50