



## BARRA QUADRA FIBROFLEX®

252.



### Esecuzione:

FIBROFLEX® fornire in tre gradi di durezza:

.5. = 80 Shore A = verde

.6. = 90 Shore A = giallo

.7. = 95 Shore A = rosso

Per ulteriori dati tecnici vedi all'inizio del capitolo G.

### Nota:

1) Misura b lavorato meccanicamente

### Esempio di ordinazione:

Barra quadra FIBROFLEX®	=252.
Durezza della molla	80 Shore A = 5.
Altezza a	20 mm = 020.
Larghezza b	50 mm = 050.
Lunghezza l <sub>1</sub>	1000 mm = 1000
N. d'ordine	=252.5.020.050.1000

### 252. Barra quadra FIBROFLEX®

a	b	l <sub>1</sub>	250	500	1000
8	8	1)			●
8	15	1)			●
8	25	1)			●
8	50	1)			●
10	10	1)			●
10	15	1)			●
10	25	1)			●
10	50	1)			●
12	12	1)			●
12	20	1)			●
12	30	1)			●
12	50	1)			●
15	15		●	●	●
15	25	1)			●
15	40	1)			●
15	50	1)			●
20	20	1)			●
20	30	1)			●
20	40	1)			●
20	50	1)			●
22	22		●	●	●
25	25	1)			●
25	40	1)			●
25	60	1)			●
25	80	1)			●
30	30		●	●	●
40	40	1)			●
40	60		●	●	●
45	45		●	●	●
50	50		●	●	●
50	180		●	●	●
60	60		●	●	●
60	80		●	●	●
80	80		●	●	●
80	100		●	●	●
100	100		●	●	●
100	125		●	●	●
100	180		●	●	●
125	125		●	●	●