


PŁYTKA ŚLIZGOWA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, VDI 3357 / ISO 9183-1




2960.71.




D




B



G



H



Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji


Uwaga:

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym
DIN EN ISO 4762.

2960.71.



PŁYTKA ŚLIZGOWA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, VDI 3357 / ISO 9183-1

2960.71. Płytki ślizgowe, Brąz z wkładkami grafitowymi, VDI 3357 / ISO 9183-1

| Numer katalogowy | Typ | b | a | l ₁ | e | e ₁ | d | d ₁ | t | Liczba otworów |
|------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------------|------|----------------|----|----------------|
| 2960.71.050.080 | B | 50 | 80 | 25 | 30 | - | 9 | 15 | 9 | 2 |
| 2960.71.050.100 | B | 50 | 100 | 25 | 50 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.050.125 | B | 50 | 125 | 25 | 75 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.050.160 | B | 50 | 160 | 25 | 110 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.050.200 | B | 50 | 200 | 25 | 150 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.050 | D | 80 | 50 | 25 | - | 30 | 9 | 15 | 9 | 2 |
| 2960.71.080.080 | B | 80 | 80 | 25 | 30 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.100 | B | 80 | 100 | 25 | 50 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.125 | B | 80 | 125 | 25 | 75 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.160 | B | 80 | 160 | 25 | 110 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.200 | B | 80 | 200 | 25 | 150 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.250 | B | 80 | 250 | 40 | 170 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.080.315 | B | 80 | 315 | 40 | 235 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.050 | D | 100 | 50 | 25 | - | 50 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.080 | D | 100 | 80 | 40 | - | 50 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.100 | B | 100 | 100 | 25 | 50 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.125 | B | 100 | 125 | 25 | 75 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.160 | B | 100 | 160 | 25 | 110 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.200 | B | 100 | 200 | 25 | 150 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.250 | B | 100 | 250 | 40 | 170 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.100.315 | B | 100 | 315 | 40 | 235 | - | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.125.050 | D | 125 | 50 | 25 | - | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.125.080 | D | 125 | 80 | 40 | - | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.125.100 | G | 125 | 100 | 25 | 50 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.125.125 | G | 125 | 125 | 25 | 75 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.125.160 | G | 125 | 160 | 25 | 110 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.125.200 | G | 125 | 200 | 25 | 150 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.125.250 | G | 125 | 250 | 40 | 170 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.125.315 | G | 125 | 315 | 40 | 235 | 75 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.160.050 | D | 160 | 50 | 25 | - | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.160.080 | D | 160 | 80 | 40 | - | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 2 |
| 2960.71.160.100 | G | 160 | 100 | 25 | 50 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.160.125 | G | 160 | 125 | 25 | 75 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.160.160 | G | 160 | 160 | 25 | 110 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.160.200 | G | 160 | 200 | 25 | 150 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 3 |
| 2960.71.160.250 | H | 160 | 250 | 40 | 170 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 4 |
| 2960.71.160.315 | H | 160 | 315 | 40 | 235 | 110 | 13,5 | 20 | 13 | 4 |