


真空吸盘 - 金属薄板专用扁平型 MAF

吸盘选型

例：

MAF - 30 - N - 02 M

①吸盘盘径 ● ②吸盘材质 ● ③安装螺纹 ● ④安装方式 ●



主要用于吸附汽车冲压钢板、油性表面钢板，玻璃，普通的金属薄板等

①吸盘盘径 单位：mm

代码	30	40	50	60	80	100	125
盘径	Ø30	Ø40	Ø50	Ø60	Ø80	100	Ø125

③安装螺纹

代码	M10	M14	02	03
螺纹规格	M10X1.25	M14X1.5	G1/4	G3/8


②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	适用吸盘直径
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	Ø30~Ø125
NBU	丁腈橡胶	A40/S	-20~120℃	蓝色	Ø30~Ø125

④安装方式

代码	M	F
安装方式	外螺纹	内螺纹

外形尺寸图



规格尺寸一览表

单位：mm

型号	吸盘材质	安装方式	参数						
			D	H	G	L _G	h	S	Y
MAF30	N NBU	M10M	32	20	M10	12	13.5	16	2.7
		M14M	32	20	M14	12	13.5	16	2.7
		02M	32	20	G1/4	12	13.5	16	2.7
		02F	32	20	G1/4	11	-	16	2.7
MAF40		M10M	42	22	M10	12	13.5	17	3.7
		M14M	42	22	M14	12	13.5	17	3.7
		02M	42	22	G1/4	12	13.5	17	3.7
		02F	42	22	G1/4	11	-	17	3.7
MAF50	M10M	52	28	M10	12	13.5	22	4.7	
	M14M	52	28	M14	12	13.5	22	4.7	
	02M	52	28	G1/4	12	13.5	22	4.7	
	03F	52	28	G3/8	13	-	22	4.7	
MAF60	M10M	62.5	31	M10	12	13.5	22	6	
	M14M	62.5	31	M14	12	13.5	22	6	
	02M	62.5	31	G1/4	12	13.5	22	6	
	03F	62.5	31	G3/8	13	-	22	6	
MAF80	M10M	82	34	M10	12	13.5	22	9.2	
	M14M	82	34	M14	12	13.5	22	9.2	
	02M	82	34	G1/4	12	13.5	22	9.2	
	03F	82	34	G3/8	13	-	22	9.2	
MAF100	M10M	103	36	M10	12	13.5	22	9.2	
	M14M	103	36	M14	12	13.5	22	9.2	
	02M	103	36	G1/4	12	13.5	22	9.2	
	03F	103	36	G3/8	13	-	22	9.2	
MAF125	M10M	128	43	M10	12	13.5	22	12.5	
	M14M	128	43	M14	12	13.5	22	12.5	
	02M	128	43	G1/4	12	13.5	22	12.5	
	03F	128	43	G3/8	13	-	22	12.5	

规格选型一览表

型号	连接件规格	吸盘材质	M10M	M14M	02M	02F	03F
			M10 外螺纹	M14 外螺纹	G1/4 外螺纹	G1/4 内螺纹	G3/8 内螺纹
MAF30	N NBU		○	○	○	●	—
MAF40			○	○	○	●	—
MAF50			○	○	○	—	●
MAF60			○	○	○	—	●
MAF80			○	○	○	—	●
MAF100			○	○	○	—	●
MAF125			○	○	○	—	●

注：“●”表示默认规格，“○”表示可选规格，“—”表示不可选

新品
薄膜
纸张
塑料袋
金属薄板

GFT 型
GTP 型
GBLP 型
MAF 型
MAB 型
MAOF 型
MAOB 型