



## Bestellbeispiel

B07.	20.	038.	0
		Farbe schwarz	
		Biege- radius	
		Index	
		Serie	

## Serie B07 - im Außenradius aufklappbar

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
B07.16. <input type="text"/> .0	16	22,5	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,16
B07.20. <input type="text"/> .0	20	27	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,17
B07.30. <input type="text"/> .0	30	37	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,20
B07.40. <input type="text"/> .0	40	47	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,23

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. B07.20.  038  .0  
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 20 mm/Glied - Glieder/m = 50

