

**1 Bewegungsrichtung - Serie 332 geschlossen/Serie 352 zu öffnen**

Art. Nr.	□ Bi [mm]	□ Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
332.16.□.0	16	26	038 048 075 100		≈ 0,33
332.32.□.0	32	50	075 100 125 150 200 250		≈ 0,90
332.50.□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
332.75.□.0	75	96	140 175 200 250 300		≈ 2,35

zu öffnende Variante


352.50.□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
------------	----	----	---------------------	--	--------

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 332.50.100.0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39




Art. Nr.	Teilung [mm]
332.16	13,3
332.32	25
332.50	30
332.75	36
352.50	30



332.16 / 332.32 / 332./352.50 / 332.75

Bestellbeispiel



**2 Bewegungsrichtungen - Serie 332 geschlossen/Serie 352 zu öffnen**

Art. Nr.	□ Bi [mm]	□ Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
332.16.□/□.0	16	26	038 048 075 100		≈ 0,33
332.32.□/□.0	32	50	075 100 125 150 200 250		≈ 0,90
332.50.□/□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
332.75.□/□.0	75	96	140 175 200 250 300		≈ 2,35

zu öffnende Variante

352.50.□/□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
--------------	----	----	---------------------	--	--------


Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 332.50.200/200.0

0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39

\*RBR = Rückwärtiger Biegeradius




Art. Nr.	Teilung [mm]
332.16	13,3
332.32	25
332.50	30
332.75	36
352.50	30



332.16 / 332.32 / 332./352.50 / 332.75

Bestellbeispiel



**3 Bewegungsrichtungen - Serie 333 geschlossen/Serie 353 zu öffnen**

Art. Nr.	□ Bi [mm]	□ Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
333.16.□/□.0	16	26	038 048 075 100		≈ 0,33
333.32.□/□.0	32	50	075 100 125 150 200 250		≈ 0,90
333.50.□/□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
333.75.□/□.0	75	96	140 175 200 250 300		≈ 2,35

zu öffnende Variante

353.50.□/□.0	50	68	100 125 150 200 250		≈ 1,40
--------------	----	----	---------------------	--	--------

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 333.50.100/100.0


0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39

\*RBR = Rückwärtiger Biegeradius

**Die Biegeradien verdoppeln sich bei der montierten E-Kette® der Serie 333!**




Art. Nr.	Teilung [mm]
333.16	13,3
333.32	25
333.50	30
333.75	36
353.50	30




333.16 / 333.32 / 333./353.50 / 333.75

Bestellbeispiel



Triflex®

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



▶ Seite 2.47