


# 调整螺栓用固定块 标准型/侧面安装型 \ 调整螺丝

code  
7天发货


## 选型指南

标准	Code	型号	-	H	Code	型号	-	L
	LPFACB	8	-	25	LPFDCB	12	-	10
	LPFBCB	8	-	20				

### ■标准型




Code		材质	表面处理
尺寸选择型	尺寸指定型		
LPFACB	DW26CB	S45C	四氧化三铁保护膜
LPFACN	DW26CN		无电解镀锌
LPFAS	-	SUS304	-




型号		H选择			H指定	d	H <sub>1</sub>	T	Wa	P	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	l		
Code	No.														
(尺寸选择型)	3	5	10	15	10~40	2.5	5	7	26	16	3.5	6	3.6		
	4	5	10	15		20								3.5	
	5	6	10	15		20	25	4.5	6	9	32	20	4.5	8	4.6
	6	8	10	15		20	25	30							
(尺寸指定型)	8	10	15	20	25	30	7.5	8	12	38	26	5.5	9.5	5.6	
	10	12	15	20	25	30	9.5	10	16	50	32	9	14	9.1	
	12	12	15	20	25	30	11.5	11	19	65	40				
	16	15	20	25	30	15.5									

### ■侧面安装型





Code		材质	表面处理
尺寸选择型	尺寸指定型		
LPFBCB	DW27CB	S45C	四氧化三铁保护膜
LPFBCN	DW27CN		无电解镀锌
LPFBS	-	SUS304	-



型号		H选择			H指定	d	H <sub>1</sub>	T	Wa	P	H <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>
Code	No.											
(尺寸选择型)	3	15	20	10~40	2.5	5	7	26	16	4	4	
	4	15	20		3.5							
	5	15	20		25	4.5	6	9	32	20	5	6
	6	15	20		25	30						
(尺寸指定型)	8	20	25	30	40	7.5	8	12	38	26	6	7
	10	25	30	40	9.5	10	16	50	32	9	9.5	
	12	25	30	40	11.5	11	19	65	40	12	11.5	
	16	25	30	40	15.5							

### ■调整螺丝



Code	材质	表面处理
LPFDCB	S45C	四氧化三铁保护膜
LPFDCN		无电解镀锌
LPFDS	SUS304	-

型号		L选择			B	M×螺距 (细牙螺纹)	d	H <sub>1</sub>	Ha	适用螺栓		
Code	M(细牙螺纹)											
LPFDCB	12	10	15	20	6	12×1.0	3.5	4	8.5	M3		
	16	15	20	30	8	16×1.5	4.5	5	12	M4		
LPFDCN	20	15	20	25	35	40	10	20×1.5	5.5	6	13	M5
LPFDS	24	20	25	30	40	14	24×1.5	6.5	8	17	M6	
	30	25	30	40	17	30×1.5	9	10	22	M8		

定位零件

缓冲器

手动滑台

千分尺  
旋钮

简易  
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向  
零件

精密  
定位销

定位销  
衬套