


## 端直通接头

固定螺纹：公制细螺纹，圆柱形  
管接头：ISO 6149-2/3 标准  
密封方式：O 形密封圈（F 型）  
密封材料：标准丁腈橡胶

管件连接件：24°符合 ISO 8434-1 标准



3

系列管外径 d1	d2	压力	d8	dx	lg	l2	SW1	i	Nm -10 %	kg/100 大约	订货号	名称	
L	35	M 33 x 2	PN 250	40.8	23	44	17.5	46	16	160	25.9	0746422000	24-SDS-L35-M33F
L	35	M 42 x 2	PN 250	49.8	30	44	17.5	50	16	210	26.5	0746402000	24-SDS-L35-M42F <sup>1)</sup>
L	35	M 48 x 2	PN 250	54.8	30	47.5	19.5	55	17.5	260	36.1	0746432000	24-SDS-L35-M48F
L	42	M 42 x 2	PN 250	49.8	30	46	19	55	16	210	37.4	0746412000	24-SDS-L42-M42F
L	42	M 48 x 2	PN 250	54.8	36	47.5	19	55	17.5	260	33.0	0746452000	24-SDS-L42-M48F <sup>1)</sup>
S	6	M 12 x 1.5	PN 800	16.8	4	31	13	17	11	35	2.9	0746502000	24-SDS-S6-M12F <sup>1)</sup>
S	8	M 10 x 1	PN 800	13.8	3	29.5	13	17	9.5	15	3.2	0746572000	24-SDS-S8-M10F
S	8	M 12 x 1.5	PN 800	16.8	4	33	15	17	11	35	3.9	0746562000	24-SDS-S8-M12F
S	8	M 14 x 1.5	PN 800	18.8	5	33	15	19	11	40	4.1	0746552000	24-SDS-S8-M14F <sup>1)</sup>
S	10	M 16 x 1.5	PN 800	21.8	7	35	15	22	12.5	55	5.5	0746602000	24-SDS-S10-M16F <sup>1)</sup>
S	12	M 14 x 1.5	PN 630	18.8	5	35.5	17	22	11	40	5.9	0746672000	24-SDS-S12-M14F
S	12	M 16 x 1.5	PN 630	21.8	7	35.5	15.5	22	12.5	55	6.0	0746662000	24-SDS-S12-M16F
S	12	M 18 x 1.5	PN 630	23.8	8	38.5	17	24	14	70	7.5	0746652000	24-SDS-S12-M18F <sup>1)</sup>
S	12	M 22 x 1.5	PN 630	26.8	8	40	17.5	27	15	100	11.3	0746682000	24-SDS-S12-M22F
S	16	M 22 x 1.5	PN 630	26.8	12	42	18.5	27	15	100	9.9	0746752000	24-SDS-S16-M22F <sup>1)</sup>
S	16	M 27 x 2	PN 420	31.8	12	47.5	20.5	32	18.5	170	17.1	0746772000	24-SDS-S16-M27F
S	20	M 22 x 1.5	PN 630	26.8	12	46	20.5	32	15	100	19.0	0746812000	24-SDS-S20-M22F
S	20	M 27 x 2	PN 420	31.8	15	49.5	20.5	32	18.5	170	16.4	0746802000	24-SDS-S20-M27F <sup>1)</sup>
S	20	M 33 x 2	PN 420	40.8	16	51.5	22.5	41	18.5	310	27.4	0746832000	24-SDS-S20-M33F
S	25	M 27 x 2	PN 420	31.8	15	53	22.5	41	18.5	170	25.7	0746842000	24-SDS-S25-M27F
S	25	M 33 x 2	PN 420	40.8	20	53.5	23	41	18.5	310	26.9	0746852000	24-SDS-S25-M33F <sup>1)</sup>
S	30	M 33 x 2	PN 420	40.8	20	55.5	23.5	46	18.5	310	33.7	0746912000	24-SDS-S30-M33F
S	30	M 42 x 2	PN 420	49.8	25	56	23.5	50	19	330	49.3	0746902000	24-SDS-S30-M42F <sup>1)</sup>
S	38	M 48 x 2	PN 420	54.8	32	63.5	26	55	21.5	420	57.1	0746952000	24-SDS-S38-M48F <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 标准尺寸