


Raccords droits vissés

Filetage : filetage métrique, cylindrique
 Bouchon vissé : ISO 9974-2 forme E
 Type de joint : joint souple profilé PEFLEX
 Matériau d'étanchéité : standard NBR

Raccord de tuyau : 24° selon ISO 8434-1



3

Série	d2	Pression	d7	dx	lg	l2	SW1	i	Nm -10 %	kg/100 env	N° de cde	Désignation	
S	6	M 12 x 1,5	PN 800	16,9	4	32	13	17	12	50	2,9	0784492000	24-SDS-S6-M12E ¹⁾
S	8	M 12 x 1,5	PN 800	16,9	4	34	15	17	12	50	3,8	1785602000	24-SDS-S8-M12E
S	8	M 14 x 1,5	PN 800	18,9	5	34	15	19	12	60	4,1	0784502000	24-SDS-S8-M14E ¹⁾
S	8	M 18 x 1,5	PN 630	23,9	5	36,5	17,5	24	12	90	6,5	1785432000	24-SDS-S8-M18E
S	8	M 22 x 1,5	PN 630	26,9	5	41	20	27	14	130	10,4	1785342000	24-SDS-S8-M22E
S	10	M 12 x 1,5	PN 800	16,9	4	34,5	15	19	12	50	4,5	1796512000	24-SDS-S10-M12E
S	10	M 16 x 1,5	PN 800	21,9	7	34,5	15	22	12	80	5,3	0784512000	24-SDS-S10-M16E ¹⁾
S	10	M 18 x 1,5	PN 630	23,9	7	36,5	17	24	12	90	7,6	1785672000	24-SDS-S10-M18E
S	12	M 12 x 1,5	PN 630	16,9	4	36	16,5	22	12	50	5,2	1785592000	24-SDS-S12-M12E
S	12	M 14 x 1,5	PN 630	18,9	5	36	16,5	22	12	60	6,2	1796332000	24-SDS-S12-M14E
S	12	M 16 x 1,5	PN 630	21,9	7	36	16,5	22	12	80	6,9	1785172000	24-SDS-S12-M16E
S	12	M 18 x 1,5	PN 630	23,9	8	36,5	17	24	12	90	7,1	0784522000	24-SDS-S12-M18E ¹⁾
S	12	M 20 x 1,5	PN 630	25,9	8	39	17,5	27	14	130	10,0	1795192000	24-SDS-S12-M20E
S	12	M 22 x 1,5	PN 630	26,9	8	39	17,5	27	14	130	10,2	1784832000	24-SDS-S12-M22E
S	14	M 18 x 1,5	PN 630	23,9	8	39	19	24	12	90	7,7	1784672000	24-SDS-S14-M18E
S	14	M 20 x 1,5	PN 630	25,9	10	41	19	27	14	130	9,4	0784532000	24-SDS-S14-M20E ¹⁾
S	16	M 16 x 1,5	PN 630	21,9	7	39	18,5	27	12	50	8,4	1785372000	24-SDS-S16-M16E
S	16	M 18 x 1,5	PN 630	23,9	10	38,5	18	27	12	90	8,1	784062000	24-SDS-S16-M18E-ID10
S	16	M 22 x 1,5	PN 630	26,9	12	41	18,5	27	14	130	9,6	0784542000	24-SDS-S16-M22E ¹⁾
S	16	M 27 x 2	PN 420	31,9	12	45	20,5	32	16	200	15,7	1784682000	24-SDS-S16-M27E
S	20	M 22 x 1,5	PN 420	26,9	12	45	20,5	32	14	130	13,9	0784022000	24-SDS-S20-M22E
S	20	M 26 x 1,5	PN 420	31,9	16	47	20,5	32	16	190	16,3	1785782000	24-SDS-S20-M26E
S	20	M 27 x 2	PN 420	31,9	16	47	20,5	32	16	200	15,1	0784552000	24-SDS-S20-M27E ¹⁾
S	25	M 26 x 1,5	PN 420	31,9	16	51	23	41	16	50	25,0	1798432000	24-SDS-S25-M26E
S	25	M 27 x 2	PN 420	31,9	16	51	23	41	16	200	23,7	1784792000	24-SDS-S25-M27E
S	25	M 33 x 2	PN 420	39,9	20	53	23	41	18	250	26,5	0784562000	24-SDS-S25-M33E ¹⁾
S	30	M 33 x 2	PN 420	39,9	20	55	23,5	46	18	250	34,9	1796342000	24-SDS-S30-M33E
S	30	M 42 x 2	PN 420	49,9	25	57	23,5	50	20	500	41,7	0784572000	24-SDS-S30-M42E ¹⁾
S	38	M 48 x 2	PN 420	54,9	32	64	26	55	22	600	56,4	0784582000	24-SDS-S38-M48E ¹⁾

¹⁾ Dimensions standard