


## Anillos cortantes 2SVA



Serie	diám. ext. tubo d1	Presión	l	Referencia	Designación
L/S	6	PN 315/630	8,8	0010006200	24-2S-L/S6-SST-C62
L/S	8	PN 315/630	8,8	0010056200	24-2S-L/S8-SST-C62
L/S	10	PN 315/630	9,8	0010106200	24-2S-L/S10-SST-C62
L/S	12	PN 315/630	9,8	0010156200	24-2S-L/S12-SST-C62
L	15	PN 315	10,2	0010206200	24-2S-L15-SST-C62
L	18	PN 315	10,2	0010256200	24-2S-L18-SST-C62
L	22	PN 160	11,5	0010306200	24-2S-L22-SST-C62
L	28	PN 160	11,5	0010356200	24-2S-L28-SST-C62
L	35	PN 160	13,5	0010406200	24-2S-L35-SST-C62
L	42	PN 160	13,5	0010456200	24-2S-L42-SST-C62
S	14	PN 630	10,2	0010706200	24-2S-S14-SST-C62
S	16	PN 400	10,2	0010756200	24-2S-S16-SST-C62
S	20	PN 400	12,5	0010806200	24-2S-S20-SST-C62
S	25	PN 400	12,5	0010856200	24-2S-S25-SST-C62
S	30	PN 400	13,5	0010906200	24-2S-S30-SST-C62
S	38	PN 315	13,5	0010956200	24-2S-S38-SST-C62

Los anillos cortantes para tubos con diámetros exteriores de 6 - 12 mm son iguales en la serie L + S.

Ejemplo comparativo:  
DPR06L71X