


型材专用脚轮

中载型






■中载型




库存

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVPBGL	固定型	Q235A	烤漆 (墨绿)	-	SD	圆边人造橡胶	灰色	单轴承
					UH	聚氨酯	橙色	
					PP	聚丙烯	黄色	



CVPBGL
无刹





视角标准：第一视角


订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVPBGL		D75		SD

型号		③ 轮部代号	H	A	C	F	F ₁	G	W	d	容许负载 (KG)
① 代号	② D										
无刹 CVPBGL	75	SD UH PP	106	95	70	78	71	45	32	8.5	100
	100		130								
	125		142								





 交货期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>小单</td> <td>中大单</td> <td>大单</td> </tr> <tr> <td>1-50</td> <td>51-100</td> <td>101~</td> </tr> <tr> <td>通常</td> <td>7 工作日</td> <td>现询</td> </tr> </table>	小单	中大单	大单	1-50	51-100	101~	通常	7 工作日	现询	 优惠价	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1-9</td> <td>10~</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>现询</td> </tr> </table>	1-9	10~	100%	现询
小单	中大单	大单														
1-50	51-100	101~														
通常	7 工作日	现询														
1-9	10~															
100%	现询															


■中载型



库存


①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVPBQL	平顶 活动型	Q235	烤漆 (绿色)	-	SD	圆边人造橡胶	灰色	单轴承
CVPBBL				塑双刹	UH	聚氨酯	橙色	
					PP	聚丙烯	黄色	



CVPBBL
塑料双刹

CVPBQL
无刹





视角标准：第一视角

订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVPBQL		D75		SD

型号		③ 轮部代号	H	R	A	C	F	F ₁	G	W	d	容许负载 (KG)
① 代号	② D											
无刹 CVPBQL 塑料双刹 CVPBBL	75	SD UH PP	106	74.5	95	70	78	71	45	32	8.5	100
	100		88	130								
	125		101.5	142								

 交货期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>小单</td> <td>中大单</td> <td>大单</td> </tr> <tr> <td>1-50</td> <td>51-100</td> <td>101~</td> </tr> <tr> <td>通常</td> <td>7 工作日</td> <td>现询</td> </tr> </table>	小单	中大单	大单	1-50	51-100	101~	通常	7 工作日	现询	 优惠价	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1-9</td> <td>10~</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>现询</td> </tr> </table>	1-9	10~	100%	现询
小单	中大单	大单														
1-50	51-100	101~														
通常	7 工作日	现询														
1-9	10~															
100%	现询															

脚轮