

# 箱式直线轴承

加宽短型 / 加宽中型 / 单衬型 / 双衬型




大批量  
订购  
bulk order



■加宽短型 / 加宽中型 / 单衬型 / 双衬型



①代号	类型	内置直线轴承	箱体		使用环境		
			[M] 材质	[S] 表面处理			
LMSW	单衬	LMB	铝合金	阳极氧化	-20 ~ 80°C		
LMSWB		LMC			-20 ~ 110°C		
LMSWC		LME			-20 ~ 80°C		
LMSWD		LMF			-20 ~ 110°C		
LMSWL	双衬	LMB			-20 ~ 80°C		
LMSWBL		LMC			-20 ~ 110°C		
LMSWCL		LME			-20 ~ 80°C		
LMSWDL		LMF			-20 ~ 110°C		
LMSWN	短型	LMB					-20 ~ 80°C
LMSWA	中型	LMDB					-20 ~ 80°C



订购编号示例

①代号 - ②内径 dr  
LMSW - d10

①代号	②内径 dr	公差				主要尺寸														
		单衬	双衬	短型	中型	h	H	G	A	W	D	J	E	M	S <sub>2</sub>	I	(X)	S <sub>1</sub>		
LMSW LMSWB LMSWC LMSWD LMSWA LMSWL LMSWBL LMSWCL LMSWDL LMSWN	5	0 -0.008	0 -0.008	-	-	7	14	11	-	22	11	16	3	M3	-	-	-	-.0.5		
	6	0 -0.009	0 -0.010	0 -0.009	0 -0.010	9	18	15	6	30	15	20	5	M4	3.4	8	12	.1		
	8					11	22	18		34	17	24					16			
	10					13	26	21	8	40	20	28	6	15.5						
	12	0 -0.010	0 -0.012	0 -0.010	0 -0.012	15	28	24	8	42	21	30.5	5.75	M5	4.3	12	17.5	1.5		
	13					15	30	24.5		44	22	33					5.5		19	
	16					19	38.5	32.5	9	50	25	36	7	21						
	20	0 -0.012	0 -0.015	0 -0.012	-	21	41	35	11	54	27	40	7	M6	5.2	18	36	1.5		
	25					26	51.5	42	12	76	38	54					11		39.9	
	30					30	59.5	49	15	78	39	58	10	53						
35	0 -0.012	0 -0.015	0 -0.012	-	34	68	54	18	90	45	70	10	M8	7.0	25	61	1.5			
40					40	78	62	20	102	51	80					81				
50					52	102	80	25	122	61	100	11	M10	8.7	25	81				

①代号	②内径 dr	L				K			额定载荷						重量 (g)					
		单衬	双衬	短型	中型	单衬	双衬	中型	C(kgf)			Co(kgf)			单衬	双衬	短型	中型		
									单衬	双衬	短型	单衬	双衬	短型					单衬	双衬
LMSW LMSWB LMSWC LMSWD LMSWA LMSWL LMSWBL LMSWCL LMSWDL LMSWN	5	18	18	-	-	12	12	-	16.7	26.3	-	-	20.6	41.2	-	-	14	27	-	-
	6	25	25	-	35	15	15	24	20.6	32.4	-	22.6	26.5	52.9	-	31	34	63	-	48
	8	30	30	15.4	43	18	18	28	26.5	43.1	26	31	38	78.4	40	45.2	52	102	36	78
	10	35	35	19.5	53	21	21	34	37.2	58.8	37	50.8	54.9	110	54	71.8	92	180	63	142
	12	36	36	20.5	53	26	26	38	41.2	65.7	41	63.4	59.8	120	59	81.4	102	205	74	144
	13	39	39	20.5	54				51	81.3	50	64	78.4	157	77	82.6	120	240	85	172
	16	44	44	23.5	63	34	34	48	77.5	123	77	116.4	118	235	117	144.8	220	400	132	323
	20	50	50	27.4	73	40	40	56	88.2	140	86	155.4	137	274	137	206.8	255	570	170	382
	25	67	67	37.4	93	50	50	66	98	156	98	172.5	157	314	156	306.8	600	1200	405	866
	30	72	72	40.9	100	58	58	70	156	249	156	244	274	549	274	397.4	735	1480	495	1061
35	80	80	45.4	-	60	60	-	166	265	166	-	314	627	313	-	1100	2200	790	-	
40	90	90	56.4	-	60	60	-	215	343	215	-	402	804	401	-	1590	3200	1220	-	
50	110	110	68.9	-	80	80	-	382	608	382	-	794	1590	739	-	3340	6700	2300	-	

▲LMSWN 没有 dr=5, 6LMSWBL LMSWCL LMSWDL 没有 dr=35, 40, 50。

	交货期 3 工作日		1-9 100%	10- 现询
--	--------------	--	-------------	-----------

B1  
直线  
滚珠  
轴承