

MN4GD・4GE Series

ブロックマニホールド：配線部


配線部

(電装ブロック) * 電装ブロックのみの単品発注はできません。


H. 集中端子台ブロック

M3ねじ仕様

N4G1-T10




N4G1-T10R




M3ねじ仕様

N4G2-T10




N4G2-T10R




押し締め仕様

N4G1-T11




N4G1-T11R




押し締め仕様

N4G2-T11




N4G2-T11R




I. Dサブコネクタブロック


N4G1-T30




N4G1-T30R



N4G2-T30



N4G2-T30R




※Dサブコネクタ付ケーブルの形番は247ページをご覧ください。


J. フラットケーブルコネクタブロック

● 電源ターミナル端子付

N4G1-T50




N4G1-T50R




● 電源ターミナル端子付

N4G2-T50




N4G2-T50R




● 電源ターミナル端子なし

N4G1-T51 (N4G1-T52)
(N4G1-T53)




N4G1-T51R (N4G1-T52R)
(N4G1-T53R)




● 電源ターミナル端子なし

N4G2-T51 (N4G2-T52)
(N4G2-T53)



N4G2-T51R (N4G2-T52R)
(N4G2-T53R)



※T52、T53はコネクタ部外觀が異なります。

配線部

(電装ブロック) *電装ブロックのみの単品発注はできません。

K. シリアル伝送ブロック

● コネクタ接続タイプ

N4G1 - T6G1


機種形番

種類

種類	
T6A0/1	ユニワイヤシステム 8点/16点
T6C0/1	オムロン CompoBus/S 8点/16点
T6G1	CC-Link 16点
T6E0/1	サンクス S-LINK 8点/16点
T6J0/1	ユニワイヤHシステム 8点/16点

※T6C0/1は長距離通信モードに対応していません。

N4G1-T6※



N4G2 - T6G1


機種形番

種類

種類	
T6A0/1	ユニワイヤシステム 8点/16点
T6C0/1	オムロン CompoBus/S 8点/16点
T6G1	CC-Link 16点
T6E0/1	サンクス S-LINK 8点/16点
T6J0/1	ユニワイヤHシステム 8点/16点

※T6C0/1は長距離通信モードに対応していません。

N4G2-T6※



● シリアル伝送子局単品形番

4G - OPP3 - 0A

配線方式

記号	内容
配線方式	
0A	T6A0 ユニワイヤシステム 8点
1A	T6A1 ユニワイヤシステム 16点
0C	T6C0 オムロン CompoBus/S 8点
1C	T6C1 オムロン CompoBus/S 16点
0E	T6E0 サンクス S-LINK 8点
1E	T6E1 サンクス S-LINK 16点
1G	T6G1 CC-LINK 16点
0J	T6J0 ユニワイヤHシステム 8点
1J	T6J1 ユニワイヤHシステム 16点

● 薄形スロットタイプ

N4G1 - T7D1


機種形番

種類

種類	
T7C0/1	オムロン CompoBus/S 8点/16点
T7D1	DeviceNet 16点
T7E0/1	サンクス S-LINK 8点/16点
T7G1	CC-Link 16点
T7L1	SAVE NET 16点

※通信ケーブル配線部コネクタは添付されています。

N4G1-T7※



N4G2 - T7G1


機種形番

種類

種類	
T7C0/1	オムロン CompoBus/S 8点/16点
T7D1	DeviceNet 16点
T7E0/1	サンクス S-LINK 8点/16点
T7G1	CC-Link 16点
T7L1	SAVE NET 16点

※通信ケーブル配線部コネクタは添付されています。

N4G2-T7※



● シリアル伝送子局単品

4G - OPP4 - 0CA

配線方式

記号	内容
配線方式	
0CA	T7C0 薄形タイプ オムロン CompoBus/S 8点
1CA	T7C1 薄形タイプ オムロン CompoBus/S 16点
1D	T7D1 薄形タイプ Device Net 16点
0E	T7E0 薄形タイプ サンクス S-LINK 8点
1E	T7E1 薄形タイプ サンクス S-LINK 16点
1G	T7G1 薄形タイプ CC-Link 16点
1L	T7L1 薄形タイプ SAVE NET 16点