

Cajas de bornas

Gama de poliéster

Cajas para bornas | MGRP

IP 66, 67



Material:

Poliéster reforzado con fibra vidrio.

Junta:

El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM estan disponibles bajo pedido.

Resistencia a la temperatura:

Con la junta estándar de poliuretano, de -40°C a +100°C, de -60°C a +130°C con la junta de silicona, de -35°C a +100°C con la junta de EPDM, de -30°C a +80°C con la junta de neopreno.

Inflamabilidad:

UL94 V-0.

Protección:

IP 66, 67.

Acabado:

RAL 7000.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro:

Incluye base de la caja, tapa y tornillos de acero inoxidable para la tapa.




IP 66, 67

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
75	80	55	MGRP080806GE
75	80	75	MGRP080808GE
75	110	55	MGRP081106GE
75	110	75	MGRP081108GE
75	160	55	MGRP081606GE
75	160	75	MGRP081608GE
75	190	55	MGRP081906GE
75	190	75	MGRP081908GE
120	122	90	MGRP121209GE
120	220	90	MGRP122209GE
160	160	90	MGRP161609GE
160	260	90	MGRP162609GE
160	360	90	MGRP163609GE
160	560	90	MGRP165609GE
250	255	120	MGRP252612GE
250	400	120	MGRP254012GE
405	400	120	MGRP414012GE



Plano de dimensiones | MGRP



Cajas para bornas

Gama de poliéster

Accesorios

Placa de montaje MGRP, GMP

Descripción: Placa de montaje para cajas MGRP

Material: Acero galvanizado de 1,5 mm/2,5 mm para GMP1656E.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	a	an	
75	80	64	69	GMP0808E
75	110	64	99	GMP0811E
75	160	64	149	GMP0816E
75	190	64	179	GMP0819E
120	122	107	108	GMP1212E
120	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	143	GMP1616E
160	260	144	244	GMP1626E
160	360	144	344	GMP1636E
160	560	144	544	GMP1656E
250	255	233	240	GMP2526E
250	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E



Bisagras, HHI

Descripción: Con estas bisagras conseguimos la apertura de la tapa a 150°. Requiere mecanizado para su colocación.

Material: Aluminio.

Para caja: HHI03: MGRP121209GE to MGRP414012GE.

Cantidad por embalaje: Juego de 3 bisagras. Se incluye material de montaje.

Ref.
HHI03

Bisagras interiores están disponibles bajo pedido.

