


## DÜZ ÇIKARICI PİM, SERTLEŞTİRİLMİŞ, DIN ISO 8693 BENZERİ



263.1.



### Malzeme:

WS  
Sipariş No: 263.1.  
Sertlik:  
Şaft  $60 \pm 2$  HRC  
Kafa  $45 \pm 5$  HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bknz: Bölüm E başında

### Yürütme:

Gövde sertleştirilmiş, ve hassas tabanlıdır.  
Kafa sıcak dövülmüştür.

### Not:

A ve b özel boyutları sipariş üzerine üretilir.

### 263.1. Düz Çıkarıcı pim, sertleştirilmiş, DIN ISO 8693 benzeri

|                | 4   | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5   | 5   | 5   | 6   | 6   | 6   | 6   | 8   | 8   | 8   | 10  | 10  | 12   | 12   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| d <sub>1</sub> | 4   | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5   | 5   | 5   | 6   | 6   | 6   | 6   | 8   | 8   | 8   | 10  | 10  | 12   | 12   |
| d <sub>2</sub> | 8   | 8   | 8   | 8   | 10  | 10  | 10  | 12  | 12  | 12  | 12  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 18   | 18   |
| k              | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 7    | 7    |
| r              | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8  | 0.8  |
| a              | 1   | 1   | 0.8 | 1.2 | 1   | 1.2 | 1.5 | 1   | 2   | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2   | 1.5 | 2   | 2    | 2.5  |
| b              | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 |
| l <sub>1</sub> | 63  | 80  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| l <sub>2</sub> | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |     |     |     |     |     |      |      |
| l <sub>3</sub> | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |     |     |     |     |      |      |
| l <sub>4</sub> | 10  | 10  | 10  | 15  | 30  | 40  | 65  | 85  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |

### Siparis Kodu (örnek):

|   |                      |
|---|----------------------|
| Düz Çıkarıcı pim, sertleştirilmiş, DIN ISO 8693 benzeri | =263.1.              |
| Genişlik a  | 1.5 mm = 15.         |
| Uzunluk b   | 5.5 mm = 055.        |
| Uzunluk l <sub>1</sub>                                  | 100 mm = 100         |
| Siparis No  | =263.1. 15. 055. 100 |