

# Ri4Power Zubehör

## Lastschaltleistenfeld



### Anschlusswinkel

#### für Lastschaltleistenfeld

Zur bohrungslosen Verbindung von Maxi-PLS oder Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen mit Verteil-Sammelschienensystemen der Lastschaltleistenfelder.

#### Material:

E-Cu

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Kontaktstücke Maxi-PLS, 60 mm, siehe Seite 329.
- Kontaktstücke Flat-PLS, 60 mm, siehe Seite 334.
- Klemmblock Verteil-Sammelschiene, siehe Seite 358.

#### Für Schranktiefe 600 mm

Für System	Für Anwendung	Für Leiter	VE	Best.-Nr. SV
Flat-PLS 60	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.451</b>
Flat-PLS 60	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.452</b>
Flat-PLS 100	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.455</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.441</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.442</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Rückbereich oben/unten	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.461</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Rückbereich oben/unten	N	1 Satz	<b>9674.462</b>
Maxi-PLS 3200	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.445</b>

#### Für Schranktiefe 800 mm

Für System	Für Anwendung	Für Leiter	VE	Best.-Nr. SV
Flat-PLS 60	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.453</b>
Flat-PLS 60	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.454</b>
Flat-PLS 60	Rückbereich oben/unten	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.473</b>
Flat-PLS 60	Rückbereich oben/unten	N	1 Satz	<b>9674.474</b>
Flat-PLS 100	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.457</b>
Flat-PLS 100	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.458</b>
Flat-PLS 100	Rückbereich oben/unten	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.477</b>
Flat-PLS 100	Rückbereich oben/unten	N	1 Satz	<b>9674.478</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.443</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.444</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Rückbereich oben/unten	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.463</b>
Maxi-PLS 1600/2000	Rückbereich oben/unten	N	1 Satz	<b>9674.464</b>
Maxi-PLS 3200	Dachbereich/Bodenbereich	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.447</b>
Maxi-PLS 3200	Dachbereich/Bodenbereich	N	1 Satz	<b>9674.448</b>
Maxi-PLS 3200	Rückbereich oben/unten	L1, L2, L3	1 Satz	<b>9674.467</b>
Maxi-PLS 3200	Rückbereich oben/unten	N	1 Satz	<b>9674.468</b>

### Klemmblock Verteil-Sammelschiene

#### für Lastschaltleistenfeld

Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

#### Material:

E-Cu

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

#### Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

Für Schienenbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
50/60	1 St.	<b>9674.485</b>
80/100	1 St.	<b>9674.488</b>

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Anschlusswinkel für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 358.
- Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld, siehe Seite 357.

