

Blindpanel, 3 HE

Toolless fixing, 482,6 mm (19")

Das Blindpanel dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19")-Montageebene. Durch die werkzeuglose Schnellbefestigung lässt es sich überall bequem integrieren und im Bedarfsfall wieder entnehmen. Durch den konsequenten Einsatz der Blindpanels kann in teilbestückten Racks eine zielgerichtete Luftführung sichergestellt werden.

Vorteile:

- Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
- Individuelle Größenanpassung durch Abknicken vorgeprägter 1 HE Elemente möglich
- Jedes Einzelelement trägt sich selbst und lässt sich somit auch durch das Zusammenführen mit anderen Elementen zu größeren Einheiten kombinieren

Breite:

- 482,6 mm

Material:

- Kunststoff

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- 3 HE Blindpanel mit integrierter Schnellbefestigung

VE	Best.-Nr.
3 St.	7151.305



Mini-Komfortgriff

für AE mit Vorreiber inklusive VW E1 Schließung

Zum nachträglichen Anbau an AE-Gehäusen mit Vorreiberverschlüssen.

Einbaumöglichkeiten:

- Griffmontage vertikal ab Gehäusehöhe 380 mm
- Griffmontage horizontal ab Gehäusebreite 300 mm

Material:

- Zink-Druckguss

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Hinweis:

- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Lieferung ohne Schlüssel

Für Schrankbreite mm	Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.
≥ 300	≥ 380	1 St.	2537.045



Korrosionsschutz-Grundierung

Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.

Vorteile:

- Ausgezeichnete Haftung
- Aktiver Korrosionsschutz
- Sehr hohe Füllkraft
- Bis zu 2 Jahre lagerfähig

Farbe:

- dunkelgrau

	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.
Farbstift	12	1 St.	2436.800
Farbdose	1000	1 St.	2438.800

