


Innenausbau

Schienensysteme



TS Ausbaublock

Einbau in die vertikalen TS, SE Schrankprofile zur Montage PS-kompatibler Einzelelemente.

Material:

- Zink-Druckguss


Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

VE	Best.-Nr.
4 St.	8800.310

Alternativ kann eingesetzt werden:

- Aufrastmutter, siehe Seite 618



Adapterschiene

für PS-Kompatibilität

Einbau in die vertikalen TS, SE Schrankprofile (über die volle Schrankhöhe oder in Teilbereichen) und beim SE zusätzlich am Horizontalprofil oben in der Breite montierbar (je nach Breite des Schrankes muss individuell abgelängt werden) zur Herstellung der Kompatibilität mit:

- PS Montageschiene 23 x 23 mm
- PS Montage-Chassis 23 x 73 mm
- PS System-Chassis 23 x 73 mm

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben


Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.
1800	4 St.	8800.380
2000	4 St.	8800.300
2200	4 St.	8800.320

Zubehör:

- Schrauben, siehe Seite 625

Alternativ kann eingesetzt werden:

- Aufrastmutter, siehe Seite 618



PS Montageschienen 23 x 23 mm

für TS, SE

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen Schrankprofil
 - direkt über Kombi-Haltestücke TS
 - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS
- am horizontalen Schrankprofil
 - direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Länge mm	Für BHT mm	VE	Best.-Nr.
295	400	12 St.	4169.000
395	500	12 St.	4170.000
495	600	12 St.	4171.000
695	800	12 St.	4172.000
895	1000	12 St.	4173.000
1095	1200	6 St.	4174.000
1295	1400	6 St.	4393.000
1495	1600	6 St.	4175.000
1695	1800	6 St.	4176.000
1895	2000	6 St.	4177.000
2095	2200	6 St.	4178.000

Zusätzlich wird benötigt:

- Schiebemuttern, siehe Seite 624
- Befestigungs-Haltestücke TS/PS, siehe Seite 619 oder
- Haltewinkel, Kombi-Haltestücke TS/PS, siehe Seite 620

Zubehör:

- Kabelfixierung, siehe Seite 667
- Schrauben, siehe Seite 625
- Kabelbinder für Schnellmontage 2597.000, siehe Seite 667

Ausbaubeispiele:

Siehe ab Seite 598

