

19"-Fastener, 1 HE

mit Kontaktierung

Zur einfachen Verschraubung von Ausbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene. Einfach von der Innenseite aus auf die Profilschiene schieben und einrasten.

Vorteile:

- Schnelle Positionierung und Montage anstelle einzelner Käfigmuttern
- Integrierte Kontaktierung für Potenzialausgleich
- Vorbestückter 1 HE Träger mit 3 Käfigmuttern inkl. Mittenbefestigung gemäß Standard EIA 310
- Mehrfache Demontage und Wiederverwendung möglich

Gewinde	VE	Best.-Nr.
M5	24 St.	2090.000

Material:

- Stahlblech
- Verzinkt

Hinweis:

- Alle Gehäuse innerhalb des Rittal Lieferprogramms wurden bereits innerhalb ihrer Toleranzen für den Einsatz der 19"-Fastener vorbereitet. Für den Einsatz in Gehäusen anderer Hersteller kann keine Gewähr übernommen werden.



Zusätzlich wird benötigt:

- Befestigungsschrauben, siehe Handbuch 34, Seite 695
- Innensechsrund-Schrauben 7094.130, siehe Handbuch 34, Seite 694



Mini-Komfortgriff

für AE mit Vorreiber inklusive VW E1

Schließung

Zum nachträglichen Anbau an AE-Gehäusen mit Vorreiberverschlüssen.

Einbaumöglichkeiten:

- Griffmontage vertikal ab Gehäusehöhe 380 mm
- Griffmontage horizontal ab Gehäusebreite 300 mm
- Ab einer Gehäusehöhe von 500 mm ist der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt nur horizontal montierbar
- Ab einer Gehäusehöhe von 600 mm kann der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt um 180° gedreht in die Vertikale montiert werden

Für Schrankbreite mm	Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.
≥ 300	≥ 380	1 St.	2537.045

Material:

- Zink-Druckguss

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Hinweis:

- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Lieferung ohne Schlüssel

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet



Korrosionsschutz-Grundierung

Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.

Vorteile:

- Ausgezeichnete Haftung
- Aktiver Korrosionsschutz
- Sehr hohe Füllkraft

Farbe:

- dunkelgrau

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.
Farbstift	12	1 St.	2436.800
Farbdose	1000	1 St.	2438.800

