

30 中心孔 10 系列铝型材 - 连接件


挤压角铝 60×60×6-90°

■挤压角铝 60×60×6-90°



材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材 45 度角的连接。



CCE-60-3030


CCE-60-3060

CCE-60-3090

CCE-60-30120

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CCE-60-3030	30 系列 30mm	单个供货	-	51	-
CR-60-3030-A03		成套供货	-	91	A03x4
CCE-60-3030-M5		加工供货	M5	51	-
CR-60-3030-M5-ST		成套加工供货	M5	93	A03x4+A14x1
CCE-60-3060	30 系列 60mm	单个供货	-	110	-
CR-60-3060-A03		成套供货	-	190	A03x8
CCE-60-3060-M5		加工供货	M5	110	-
CR-60-3060-M5-ST		成套加工供货	M5	192	A03x8+A14x1
CCE-60-3090	30 系列 90mm	单个供货	-	169	-
CR-60-3090-A03		成套供货	-	289	A03x12
CCE-60-3090-M5		加工供货	M5	169	-
CR-60-3090-M5-ST		成套加工供货	M5	291	A03x12+A14x1
CCE-60-30120	30 系列 120mm	单个供货	-	228	-
CR-60-30120-A03		成套供货	-	388	A03x16
CCE-60-30120-M5		加工供货	M5	228	-
CR-60-30120-M5-ST		成套加工供货	M5	390	A03x16+A14x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



04
中心孔
30 系列
10