

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 连接件

挤压角铝 60×60×6-90°


■ 挤压角铝 60×60×6-90°



库存

材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材直角的连接。



CR-60-4040

CR-60-4080

CR-60-40120

CR-60-40160

代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CR-60-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	70	-
CR-60-4040-A08		成套供货	-	165	A08x4
CR-60-4040-M5		加工供货	M5	70	-
CR-60-4040-M5-ST		成套加工供货	M5	167	A08x4+A14x1
CR-60-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	148	-
CR-60-4080-A08		成套供货	-	340	A08x8
CR-60-4080-M5		加工供货	M5	148	-
CR-60-4080-M5-ST		成套加工供货	M5	342	A08x8+A14x1
CR-60-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	226	-
CR-60-40120-A08		成套供货	-	514	A08x12
CR-60-40120-M5		加工供货	M5	226	-
CR-60-40120-M5-ST		成套加工供货	M5	516	A08x12+A14x1
CR-60-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	304	-
CR-60-40160-A08		成套供货	-	788	A08x16
CR-60-40160-M5		加工供货	M5	304	-
CR-60-40160-M5-ST		成套加工供货	M5	790	A08x16+A14x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。

