


隐藏式合页

三维调节型·双排锥孔型


■三维调节型·双排锥孔型





①代号	类型		适用内/外装门	材质	表面处理
HGYZSG	三维调节型	双排锥孔型	内装门	ZDC	烤漆 (银色)
HGYZSH					烤漆 (金色)
HGYZSI					烤漆 (黑色)
HGYZSJ					镀砂铬 (银色)
HGYZSK					镀砂铬 (香槟金色)
HGYZSL					珍珠铬
HGYSSB				SUS304	拉丝




HGYZSG
HGYZSH
HGYZSI
HGYZSJ
HGYZSK



HGYZSL



HGYSSB



备注: 门扇最小厚度40mm。

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGYZSG	-	160



视角标准: 第一视角

型号		H	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H ₁	H ₂	H ₃	T	E	D	d	门宽	门高	门厚	门重 kg/2个	门重 kg/3个	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格																			
HGYZSG HGYZSH	160	160	29	14	31	14	146	138	113	9	25	10.3	5.5	900 以下	2400 以下	35 以上	45 以下	60 以下	45	0.77
HGYZSI HGYZSK HGYZSJ	190	190	32	17.7	34	16	170	160	139	10	28					38 以上	100 以下	125 以下	100	1.05

型号		适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGYZSL	190	> 36	80	0.95
HGYSSB	159	-	120	0.93



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询