

40 槽宽 10.2 系列铝型材 - 连接件

挤压角铝 80×80×9-45°


■ 挤压角铝 80×80×9-45°



库存


材质	铝合金
表面处理	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材 45 度角的连接。



代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CC-80-09-4040	40 系列 40mm	单个供货	-	89	-
CC-80-09-4040-A06		成套供货	-	135	A06X2
CC-80-09-4040-M5		加工供货	M5	89	-
CC-80-09-4040-M5-ST		成套加工供货	M5	137	A06X2+A14X1
CC-80-09-4080	40 系列 80mm	单个供货	-	209	-
CC-80-09-4080-A06		成套供货	-	295	A06X4
CC-80-09-4080-M5		加工供货	M5	209	-
CC-80-09-4080-M5-ST		成套加工供货	M5	297	A06X4+A14X1
CC-80-09-40120	40 系列 120mm	单个供货	-	329	-
CC-80-09-40120-A06		成套供货	-	459	A06X6
CC-80-09-40120-M5		加工供货	M5	329	-
CC-80-09-40120-M5-ST		成套加工供货	M5	461	A06X6+A14X1
CC-80-09-40160	40 系列 160mm	单个供货	-	449	-
CC-80-09-40160-A06		成套供货	-	621	A06X8
CC-80-09-40160-M5		加工供货	M5	449	-
CC-80-09-40160-M5-ST		成套加工供货	M5	623	A06X8+A14X1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。



06
槽 40
宽系
10.2 列